


Kabelabzweigkasten

WKE 405 LSA



WKE 405 LSA

Kabelabzweigkasten

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 86240501
Maße: 200 x 200 x 110 mm

Kabelabzweig- und Verbindungskasten mit zeitsparender (löt-, schraub- und abisolierfreier) Anschlusstechnik für Kabel mit Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 - geprüft durch die MPA Dresden Beigefügtes Zubehör: 4 Kabelverschraubungen M25, Dichtbereich 9 - 19 mm, Dübelset $\varnothing$ 6 mm

Verbindungskasten bestückt mit zwei LSA-Plus-Anschlussleisten, jeweils für 10 Doppeladern (2 x 10 DA), die LSA-Plus-Kontakte sind für Massivleiter mit 0,4 - 0,8 mm Durchmesser und einem Isolierungsaußendurchmesser von 0,7 - 1,6 mm geeignet.



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
abgesicherter Abzweig:	nein
min. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern):	0,126 mm²
Anzahl Sicherungen im Abzweig:	0
Anzahl Pole (Abzweig):	0
Anzahl Pole (Durchgang):	40
Schutzart:	IP66
Klasse Funktionserhalt:	E30
max. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern):	0,5 mm²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	orange
Farbe Oberteil:	orange

Zusatzfeatures

Anwendungsbereich:	Kommunikationsleitungen
--------------------	-------------------------

Abmessungen

Breite:	200 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	110 mm

Matereialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	nein
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Duroplast
Material Oberteil:	Duroplast
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl V4A

Zubehör

[86040001 - WKE 200 ABL - Außenbefestigungsset](#)