

Verbindungsdose
HW 120



HW 120

Verbindungsdose

Artikelnummer: 92512001
Maße: 120 x 120 x 65 mm

Hohlwand-Verbindungsdose, flammwidrig, für Plattenstärke 7 - 35 mm, für Klemmen bis 4 mm², inklusive weißem Verschlussdeckel

Bohrloch Ø 120 mm, 65 mm tief

IP30

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30

Abmessungen

Breite:	120 mm
Länge:	120 mm
Höhe:	65 mm

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C
halogenfrei:	nein
Industriequalität:	nein

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)

[97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)

[97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)