

Geräteeinbaudose

# BS 1-K



## BS 1-K

### Geräteeinbaudose

Artikelnummer: 98770101

Maße: 86 x 86 x 60 mm

Geräteeinbaudose für Betoneinbau, "1-gang-box" zum Geräteeinbau "British Standard", Schraubabstand 60,3 mm (2 3/8 inch.), Lieferung mit Erdungsschraube

**mit Spezialfrontteil zur Klebefestigung, geeignet auch für Gegenschalung**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

### Farben

Farbe Unterteil:	grün
Farbe Oberteil:	grün

### Abmessungen

Breite:	86 mm
Länge:	86 mm
Höhe:	60 mm

## Abmessungen

Innenlänge:	68 mm
Innenbreite:	68 mm
Innenhöhe:	37 mm

## Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebefestigung oder Nagelbefestigung
------------------	--------------------------------------

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zubehör

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[97410001 - BS 1 VD - Verschlussdeckel](#)

[97412001 - BS MBR - Montagebrücke](#)

[97413001 - BS ES-30 - Einbauschraube](#)

[97413501 - BS ES-40 - Einbauschraube](#)

[97415001 - BS ES-50 - Einbauschraube](#)

[97443101 - BS 1-BSK - Blindsockel](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)

[97915501 - WED - Weitedorn](#)

[97916201 - LST - Handstanzmaschine](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)

[98710001 - BSM 1 - Zubehör IBT](#)

[98791101 - VCBS - Zubehör IBT](#)