

Technische Daten

Klebstoff:	Acrylat
Trägermaterial:	Polyurethan-Schaum (offenzellig)
Dicke:	0,8 mm (4032), 1,6 mm (4026)
Schutzabdeckung:	Papier
Temperaturbeständigkeit:	105 °C dauernd 190 °C kurzzeitig
Verarbeitungstemperatur:	Raumtemperatur (ca. 20-25 °C)
Lösungsmittelbeständigkeit:	sehr gut
UV-Beständigkeit:	sehr gut
Brandausbreitung:	brennbar, nicht selbstverlöschend
Halogenfrei:	ja

Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband 4032 und 4026 mit Schaumstoffträger ist mit einem hochwertigen Acrylat-Klebstoff ausgerüstet. Dieses Produkt empfiehlt sich besonders für Anwendungen, bei denen eine hohe Alterungsbeständigkeit, hohe Scherfestigkeit und gute Temperatur-, UV- und Lösungsmittelbeständigkeit verlangt wird. Die weiteren Merkmale werden durch den Schaumstoff bestimmt. Grundsätzlich kann der Schaumstoff Unebenheiten und Toleranzen überbrücken und wirkt isolierend und vibrationsdämpfend.

Eine Vergilbung im Randbereich der Klebebänder benachteiligen nicht das Leistungsvermögen.

Hinweise

Die zu verklebende Oberfläche muß trocken und sauber sein. Zur Reinigung empfehlen sich Lösungsmittel wie Waschbenzin oder Äthylalkohol (je nach Oberfläche testen). Stets einen sauberen Lappen benutzen. Ein hoher Andruck fördert den sofortigen, vollständigen Kontakt.

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH
Grosser Moorweg 45 Telefon: +49 (0) 4122/701-1
D-25436 Tornesch Telefax: +49 (0) 4122/701-400

Grundlagen für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

PM-JE.V01.1/18.08.10-ej