

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse

GSS 4116-250



GSS 4116-250

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 04211601
Maße: 320 x 640 x 179 mm

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität -,
1 x NH 1-Reiter-Sicherungsunterteil,
Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf
Sammelschiene 5-polig, N-Klemme 16 - 120 mm²,
PE-Klemme 16 - 120 mm², 4 x Gehäuseverbinder
(GGV)

**auf Sammelschienenensystem 250 A, mit
transparentem Deckel**



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	3R
Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom:	250 Ampere

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	640 mm
Höhe:	179 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251401 - GFS 14-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Schellenklemme](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismenklemme](#)