

Steckdosengehäuse

STG 004



STG 004

Steckdosengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 73220401
Maße: 125 x 200 x 122 mm

Steckdosengehäuse, anschlussfertig, nach EN 61439-3, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen



Produkteigenschaften

Einbaugeräte

SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V:	4
--	---

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Anzahl Reihen:	0
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	125 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	122 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt