


Bezeichnung	M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, tauchlöten, IP68, UL, AISG konform, von vorn verschraubbar
Produktgruppe	M16 IP67 Serie 723
Bestellnummer	09 0173 99 08


Abbildung




Leiterplattenlayout



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	09 0173 99 08
Steckverbinder-Bauform	Flanschstecker
Ausführung	Steckverbinder Stift gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	tauchlöten
Schutzart	IP68 IP67
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 95 °C

Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder



Bezeichnung	M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, tauchlöten, IP68, UL, AISG konform, von vorn verschraubbar
Produktgruppe	M16 IP67 Serie 723
Bestellnummer	09 0173 99 08

Anzugsdrehmoment Mutter	0,5 - 1 Nm
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	13.64
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	500 V
Bemessungsstrom (40°C)	5,0 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10} \Omega$
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Werkstoffe


Material Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	2b04f94c-5fe6-4c74-b081-37f6c9b2a31d

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL, AISG konform
-------------	------------------

Bezeichnung	M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, tauchlöten, IP68, UL, AISG konform, von vorn verschraubbar
Produktgruppe	M16 IP67 Serie 723
Bestellnummer	09 0173 99 08

Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 8 DIN, ungeschirmt, tauchlöten, IP68, UL, AISG konform, von vorn verschraubbar
Produktgruppe	M16 IP67 Serie 723
Bestellnummer	09 0173 99 08

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.