

**Artikelnummer**

44466

**Typ**

GONG 465A Bw/w

**Bezeichnung**

Gong GONG 465A Bw/w

**Kurzbeschreibung:**

- klassischer elektromechanischer Zweiklang-Gong
- klarer und satter Ton durch echten Glockenstahl
- max. Lautstärke: 80 dB(A)
- Kurzzeitbelastung 5/15 Sek...
- Spannungsversorgung: 8-12 V AC (12 VA) oder Batterie 9 V

**Beschreibung**

aus echtem Glockenstahl verlässlich für eine klaren und satten Ton bei der Signalisierung.

Konventionelle Technik in höchster Qualität und maximaler Langlebigkeit.

Die 8-12V Gongs können über einen Transformator betrieben werden, viele verfügen jetzt im Standard über ein zusätzliches Einlegefach für 9V Blockbatterien.

Die 230V Varianten beinhalten einen Transformator oder werden direkt angeschlossen.

**Produktmerkmale:**

Klassischer Zweiklang-Gong

Elektromechanisch

Klangplatten aus echtem Glockenstahl

Kasten: weiß, Front: weiß

Betrieb mit externem Transformator oder 9V-Blockbatterie

empfohlener Transformator: GT 3148

zusätzlich mit Einlegefach für Block-Batterie 9V (Typ ALKALINE)

Batterie gehört nicht zum Lieferumfang



### Technische Daten

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Name:</b>                           | <b>GONG</b>                               |
| <b>Lautstärke:</b>                     | <b>Max. 80 dB(A)</b>                      |
| <b>Geräteart:</b>                      | <b>Einzelgerät</b>                        |
| <b>Spannungsversorgung:</b>            | <b>8 - 12 V AC</b>                        |
| <b>Spannungsversorgung:</b>            | <b>8 - 12 V AC / Batterie</b>             |
| <b>Spannungsversorgung alternativ:</b> | <b>9 V Blockbatterie</b>                  |
| <b>Farbe:</b>                          | <b>Weiß / Weiß</b>                        |
| <b>Leistung:</b>                       | <b>12 VA</b>                              |
| <b>Betrieb:</b>                        | <b>Kurzzeitbetrieb 5/15 s</b>             |
| <b>Abmessungen:</b>                    | <b>118 x 118 x 47 mm</b>                  |
| <b>Farbe:</b>                          | <b>Kasten Weiß, Front Hochglanz Weiß</b>  |
| <b>Besonderheiten:</b>                 | <b>Betrieb mit externen Trafo möglich</b> |