

Produktinformation

92 11 01 ESD

- Besonders scharf und hart: Sie eignen sich optimal für Kupfer-, Gold-, Silber- und Magnetdraht und sind ebenfalls in ESD Varianten erhältlich.
- Martensitischer Stahl

Schneidpinzette ESD

DIN EN 61340 -5-1




Allgemein

Artikel-Nr.	92 11 01 ESD
EAN	4003773086727
Material	martensitischer Stahl
Griffe	Glatt
Gewicht	27 g
Abmessungen	115 x 11 x 17 mm
Norm	DIN EN 61340 -5-1
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Oberfläche	Mattiert
Ausführung	Gebogen
Spitzenbreite (B)	10 mm
Ausführung Pinzettenspitze	Schneiden
Korrosionsbeständig	Ja
Säurebeständigkeit	Gut
ESD-geprüft	Ja
VDE-geprüft	Nein
Branchen	Industrie Elektronik
Magnetisch	magnetisch (100%)
Verhalten	ableitend



Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

