

Produktinformation

71 42 200

KNIPEX CoBolt®



MM  $\leq 20^\circ$

Kraftprotz mit Köpfchen

- Mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport
- In die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport
- Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis $\varnothing 5,2$ mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum nahezu flächenbündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	71 42 200
EAN	4003773087212
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	380 g
Abmessungen	200 x 62 x 24 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	$\varnothing 6$ mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	$\varnothing 5,2$ mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	$\varnothing 4,0$ mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	$\varnothing 3,6$ mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten