

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM

SMART+ DAMP PROOF SUBMARINE TUNABLE WHITE | Feuchtraumleuchte mit Wifi-Technologie

ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen
- Nur für Innenraumbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Einfache Installation durch optimierten Platz für Montageklammern und einfach zu öffnendes Fach
- Einfacher Lampenwechsel
- Gute und gleichmäßige Ausleuchtung
- Die inbegriffene Wifi Tube macht ihren Keller, ihre Garage und ihre Lagerräume Smart

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K
- Dimmbar
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Feuchtraumleuchte mit LED-Röhre für den Netzspannungsbetrieb
- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte



– Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	18,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennstrom	NaN A
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700...6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White
Lichtausbeute	105 lm/W
Lichtstrom	1900 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	140 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht	1150,00 g
Länge	1261 mm
Breite	66,0 mm
Höhe	75,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Plastik
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+35 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
--------------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Decke
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
----------------	------

Zertifikate & Standards

Normen	CE/EMC/RoHS/REACH
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Smart Wifi LED Tube inbegriffen

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075576353	Faltschachtel 1	77 mm x 71 mm x 1265 mm	1249,00 g	6.92 dm ³
4058075576360	Versandschachtel 9	1280 mm x 225 mm x 245 mm	12514,00 g	70.56 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.