

# PRODUKTDATENBLATT

## SUBMARINE SENSOR 120CM

SUBMARINE SENSOR | Feuchtraumleuchte mit eingebautem Bewegungsmelder

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen
- Nur für Innenraumbeleuchtung



---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation durch optimierten Platz für Montageklammern und einfach zu öffnendes Fach
- Einfacher Lampenwechsel
- Gute und gleichmäßige Ausleuchtung
- Ermöglicht zusätzliche Energieeinsparungen und Anwendungskomfort durch Sensorsteuerung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Feuchtraumleuchte mit im Gehäuse integriertem Infrarot-Bewegungsmelder-Sensor
- Erfassungsbereich: 100% Haltezeit: 3 Minuten Standardeinstellung



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	16,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Daten des Leuchtenschaltgeräts

<b>Flimmern in Prozent</b>	< 2 %
----------------------------	-------

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	1700 lm
<b>Lichtausbeute</b>	105 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	140 °
----------------------------	-------

Daten des Leuchtensensors

<b>Art des Sensors</b>	Bewegung
------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	1261 mm
<b>Breite</b>	66,0 mm
<b>Höhe</b>	75,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	1100,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Plastik
<b>Produktfarbe</b>	Grau
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+35 °C
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-20...+35 °C

### Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000
<b>Nennlebensdauer</b>	30000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	30000 h

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Decke
<b>Quecksilbergehalt</b>	0,0 mg

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

### Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Normen</b>	CE/EMC/RoHS/REACH

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Bewegungsmelder im Leuchtengehäuse integriert. Funktioniert mit jeder LED Tube.

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075576391	Faltschachtel 1	77 mm x 71 mm x 1265 mm	1199,00 g	6.92 dm <sup>3</sup>
4058075576407	Versandschachtel 9	1280 mm x 225 mm x 245 mm	12064,00 g	70.56 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.