



COMBIDISC-SET 22-tlg. Ø 50mm

COMBIDISC-SET 22-tlg. Ø 50mm

Artikel-Nr.: [42790050](#)

EAN: [4007220265918](#)

Set aus verschiedenen COMBIDISC-Werkzeugen mit Durchmesser 50 mm.

Technische Daten

PFERD TOOLS	COMBIDISC-SET
Typ	50
Ø Außen	50 mm

Leistungsmerkmale

- ✓ Ideale Auswahl, um eine Vielzahl von Aufgaben zu lösen und das System kennenzulernen.
- ✓ Aufeinander abgestimmte Vorauswahl der gängigsten Varianten.
- ✓ Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
- ✓ Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
- ✓ Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

Anwendungsempfehlungen

- ✓ COMBIDISC-Schleifwerkzeuge mit Werkzeughalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen.
- ✓ Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.

Bestellhinweise

- ✓ Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Sicherheitshinweise

- ✓ Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
- ✓ Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.



August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide

+49 2264 9-0

+49 2264 9-400

info@pferd.com