



Trennscheibe Metallkreissäge T 350x2,8x25,4 mm Uni.-Linie PSF CHOP STEELOX Stahl/Edelstahl (10)

**Trennscheibe Metallkreissäge T 350x2,8x25,4 mm Uni.-
Linie PSF CHOP STEELOX Stahl/Edelstahl (10)**

Artikel-Nr.: [66323575](#)

EAN: [4007220950197](#)

Das PFERD TOOLS Programm bietet Trennscheiben für Metallsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metallsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt.

Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit.

Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe für Stahl und Edelstahl (INOX). Zum aggressiven und gratarmen Trennen.

Technische Daten

Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.	80 m/s
Breite	2.8 mm
Form	EHT / 41 / T1
Härte	K (sehr weich)
Max. RPM	4400 RPM
Schleifmittel	Korund A
Ø Außen	350 mm
Ø Bohrung	25.4 mm

Vorteile

- ✓ Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit.
- ✓ Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
- ✓ Gratarmes Trennen durch weniger Seitenreibung.
- ✓ Für universelle Trennaufgaben.

Sicherheitshinweise

- ✓ Nur auf stationären Maschinen bis 3 kW Leistung einsetzen.

Bearbeitbare Werkstoffe

- ✓ Edelstahl (INOX)
- ✓ Stahl

Bearbeitungsaufgaben

- ✓ Trennen
- ✓ Trennen von Profilen
- ✓ Trennen von Rohren
- ✓ Trennen von Vollmaterial

Antriebsarten

- ✓ Bearbeitungszentren
 - ✓ CHOPSAW HD bis 3 kW
-



August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide

+49 2264 9-0

+49 2264 9-400

info@pferd.com