

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 27. Feb 2020 17:06
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **20500092**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Stilo Switch Tone 90**



Technik

Produkt Daten

Brennlage	u360
Länge [mm]	903
Breite [mm]	164
Höhe [mm]	48
Gewicht [g]	1456,00
Schutzglas	nein

UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-10
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	45
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein

Feuchteempfindlich	nein
Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	nein
Nicht in Reflektoren	nein
Belüftung erforderlich	nein

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-
Spannung Bemesswert [V]	240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	36,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	36,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	160
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,95
Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Dimmbarkeit	nein

Schaltzyklen bis Ausfall	12500
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	36
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	3000
Lichtstrom Bemesswert [lm]	3000
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	83
Kelvin [K]	6500
Lichtfarbe	Switch Tone (3000/4000/6500K) + Memory Function

Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥]	0,70

Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Leuchtdaten

Schutzart	I
-----------	----------

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	291,80
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412666826
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	183,00
Stück	2

Barcode1	4018412671240
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412671243300002

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	960,00
Stück	12

Barcode1	4018412671257
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412671250300012

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Manual

Hinweise

Komponentenliste **Luminaire with integrated LED; 2 screws and 2 dowels, instruction sheet, WEEE-sheet**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 27. Feb 2020 17:06
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20500092**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Stilo Switch Tone 90**



Spektrum

