

# Nass-/Trockensauger THOMAS POWER PACK 1630

**THOMAS**<sup>®</sup>

Staubsauger erfrischend anders.

**Der Große Leistungsstarke  
mit Profizubehör, Patronenfilter**



**Leiser • Stärker • Vielseitiger**

**Neu in Form und Design:**

- Motorkopf in Hochglanzoptik
- Vorteilhafte Schalterbedienung

**Bequeme Handhabung:**

- Zubehöraufnahme im Motorkopf
- Kabelhalterung
- Parkstellung

**Standard Zubehör Ø 50 mm:**

- Saugschlauch mit mechanischer Saugkraftregulierung
- Nass- und Trocken-Allzweckdüse
- Fugendüse
- Grobschmutzdüse



Artikelnummer	786 204
Unterdruck / Wassersäule	22,5 kPa
Luftvolumenstrom	43 l/s
Motorleistung	1600 W max.
Anzahl der Turbinenstufen	2
Behältervolumen	30 l
Wasseraufnahme	23 l
Filtersystem	Langzeit Nass- und Trockenfilter mit Papierfiltersack
Abmessungen (L x B x H)	39 x 39 x 61
Gewicht	6,8 kg
EAN Nr.	4005435104909