

Staubsaugen erfrischend anders.

## THOMAS crooSer eco 2.0

### Technische Daten:

Art.Nr.: 784 019

EAN: 4005435110122

### Technik/Gebrauchseigenschaften:

- Spannung: 220 – 230 Volt
- Absicherung: 16 Ampere
- **650 Watt Motorleistung**
- Kabellänge: 8 m
- Aktionsradius: 11 m

### Filtersystem:

- MicroPor® Staubbeutel
- Staubbeutelvolumen: 3,5 l
- Anzahl Staubbeutel: 1
- Blue CleanAir HEPA 13 Filter
- Motorschutzfilter

### Ausstattung:

- Bumper
  - Bumperfarbe: blau
  - 2-fach Parkstellung
  - Automatische Kabelaufwicklung
  - 360° Easy-Drive Lenkrollen
  - Staubbeutelwechselanzeige
  - Mechanische Saugkraftregulierung
  - Elektronische Saugkraftregulierung
- Farbe weiß

### Standardzubehör:

- Teleskopsaugrohr
- Bumper/ Bumperfarbe: blau
- Universalbodendüse mit Fußklick
- Vario-Clip für Zubehör
- Fugendüse
- Möbelpinsel
- Polsterdüse



**MADE IN GERMANY**