



Artikelnummer 1171580001  
EAN 4007123676538

## BESCHREIBUNG

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Farbwiedergabeindex	84
Lichtstrom	5,100 lm	Min.-Max. Nenneingangsspannung	100 V - 240 V
Lichtstrom	5,100 lm	Lebensdauer	54,000 h
Leistungsaufnahme	44.5 W	Kabellänge	5 m
Lichtausbeute	115 lm/W	Kabelbezeichnung	H07RN-F 2X1,0
Energieeffizienzklasse		Schlagfestigkeit	IK08
Farbtemperatur	5,700 K	Schutzklasse	II
		Schutzart (IP)	IP65

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2.43 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9,5 cm x 30 cm x 27,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	9 cm x 28 cm x 25 cm		

## LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler DINORA 5050, 1x Schraube M6 50mm (für Stativ)