



Artikelnummer 1171410902
EAN 4007123674473

BESCHREIBUNG

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Schalter mit Lichtfunktionen 100 – 50 %.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschliessendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	5,400 lm
Lichtstrom	5,400 lm
Leistungsaufnahme	50 W
Lichtausbeute	107 lm/W
Energieeffizienzklasse	A F
Farbtemperatur	6,500 K
Farbwiedergabeindex	83
Nenneingangsspannung	230 V

Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 250 V
Lebensdauer	36,000 h
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Mit Steckdose	true
Anzahl der Steckdosen	1
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP54

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2.84 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	21 cm x 20,5 cm x 22,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3.3 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	21 cm x 25 cm x 24 cm

LIEFERUMFANG

Mobiler 360° LED Baustrahler BF 5050 M

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

www.brennenstuhl.com

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.