

KRANWAAGE

PCE-CS 300



- » **LCD-Display mit Beleuchtung**
- » **Infrarot-Fernbedienung (verwendbar bis max. 10 m Entfernung zur Kranwaage)**
- » **Schutzart IP54**
- » **Stromversorgung: 1,5 V AA Batterien**
- » **Schäkel aus Edelstahl, Haken verzinkt**
- » **max. 150 % zul. Überlast**
- » **kalibrierfähig nach DIN ISO**

Eine Kranwaage für innerbetriebliche Kontrollwägungen. Die Stromversorgung der Kranwaage erfolgt über handelsübliche Batterien. Diese Kranwaage hat einen maximalen Wägebereich von 300 kg. Zum exakten Dosieren verfügt die Kranwaage über eine Tara-Funktion. Die Kranwaage wird inklusive Haken, Schäkel und Fernbedienung in einer Karton-Box geliefert.

Die sehr robuste Ausführung erlaubt den Einsatz im rauen Industriealltag aber natürlich auch in den Bereichen Handel, Lebensmittel, Transport ... Die Kranwaage ist bei Auslieferung werkseitig justiert. Zur Erfüllung der ISO 900x kann sie aber auch laborkalibriert mit ISO-Zertifikat geliefert werden (optional gegen Aufpreis). Rundum: Eine Kranwaage für den Praktiker vor Ort / im Betrieb.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	300 kg
Auflösung [d]	0,05 kg
Genauigkeit	0,015 kg

Allgemeine technische Daten	
Display Typ	LCD mit Beleuchtung
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Automatische Abschaltung	15 min
Überlastschutz	maximale Überlast: 150 %
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Mindestlast [Min]	2 kg
Tarierbereich	Über den vollen Bereich
Abmessungen	Schäkelöffnung: 18 mm Hakenöffnung: 16 mm
Einschwingzeit	<10 s
max. Überlast	50 %
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Akku/Batterie	4 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	3000 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 30 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 30 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	325 x 152 x 67 mm
Gewicht	1038 g