LED-GROSSANZEIGE

PCE-G 2



- **Temperatur und Luftleuchtemessung**
- **Wandmontage**
- **230 V AC Spannungsversorgung**
- **55 mm Ziffernhöhe**
- **bis zu 30 m Ableseentfernung**
- **externer Sensor (Kabelgebunden)**

Die LED-Großanzeigewird verwendet um die Umweltgrößen Temperatur und Luftfeuchte zu messen. Die LED-Großanzeige findet ihren Einsatzbereich in Lagerhäusern, Großraumbüros, Schulen etc. Die LED-Großanzeige besitzt 55 mm Hohe Ziffern, die die Temperatur und Luftfeuchte anzeigen.

Durch die enorm hohe Ziffernhöhe kann die LED-Großanzeige von Entfernungen bis zu 30 m gut abgelesen werden. Der Temperatur- und Luftfeuchtesensor der LED-Großanzeige ist mit einem ca. 2 m Langen Kabel verbunden. Betrieben wird die LED-Großanzeige mit 230 V AC Netzspannung. Über die seitlich angebrachten Tasten können an der LED-Großanzeige Alarmlevel eingestellt werden.

Spezifikation

Feuchte relativ	
Messbereich	0 ... 99 % r.F.
Auflösung	0,1 % r.F.
Genauigkeit	±3 % r.F.
Temperatur	
Messbereich	-40 ... -10 °C
Auflösung	1 °C
Genauigkeit	±0,3 °C

Allgemeine technische Daten	
Display Typ	LCD
Alarm	akustisch
Abmessungen	Sensorkabel: ca. 2 m Stromversorgungskabel: ca. 1 m
Sichtweite	30 m
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Spannungsversorgung	Primär: 100 .. 240 V AC 50/60 Hz Sekundär: 12 V DC, 0,5 A
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Betriebsbedingungen	-20 ... 70 °C , 0 ... 85 % r. F.
Lagerbedingungen	-20 ... 70 °C , 0 ... 85 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	395 x 255 x 50 mm
Gewicht	2500 g