


|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 7, 6,0 - 8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL |
| Produktgruppe | M16 IP67 Serie 423                                                          |
| Bestellnummer | 99 5625 19 07                                                               |


## Abbildung



## Maßzeichnung



## Polbild (Steckseite)



Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Bestellnummer               | 99 5625 19 07                      |
| Steckverbinder-Bauform      | Kabelstecker                       |
| Ausführung                  | Steckverbinder Stift gerade        |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben                          |
| Anschlussart                | löten                              |
| Schutzart                   | IP67                               |
| Anschlussquerschnitt        | max. 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 18 |
| Kabeldurchlass              | 6,0 - 8,0 mm                       |
| Grenztemperatur von / bis   | -30 °C / 95 °C                     |
| Mechanische Lebensdauer     | > 500 Steckzyklen                  |
| Gewicht (gr)                | 46.07                              |
| Zolltarifnummer             | 85369010                           |

### Elektrische Kennwerte

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Bemessungsspannung      | 125 V                |
| Bemessungs-Stoßspannung | 800 V                |
| Bemessungsstrom (40°C)  | 5,0 A                |
| Isolationswiderstand    | ≥ 10 <sup>10</sup> Ω |
| Verschmutzungsgrad      | 1                    |
| Überspannungskategorie  | I                    |
| Isolierstoffgruppe      | III                  |
| EMV-Tauglichkeit        | schirmbar            |

# Produktdatenblatt

## Miniatur Steckverbinder



|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 7, 6,0 - 8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL |
| Produktgruppe | M16 IP67 Serie 423                                                          |
| Bestellnummer | 99 5625 19 07                                                               |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Schirmanbindung | Schirmring |
|-----------------|------------|

### Werkstoffe

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Material Gehäuse       | CuZn (Messing vernickelt)                                    |
| Material Kontaktkörper | PBT (UL94 V-0)                                               |
| Material Kontakt       | CuZn (Messing)                                               |
| Kontaktoberfläche      | Au (Gold)                                                    |
| REACH SVHC             | CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione)<br>CAS 7439-92-1 (Lead) |
| SCIP Nummer            | eb33e0e8-fdad-41ef-8051-7824d5a32f8b                         |

### Zulassungen / Approbationen

|             |    |
|-------------|----|
| Zulassungen | UL |
|-------------|----|


### Klassifikationen

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-02 |
| ETIM 7.0    | EC002635    |

### CE-Konformitätserklärungen

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991) |
|---------------------------|--------------------------------------------|

### Einzelteildarstellung




|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 7, 6,0 - 8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL |
| Produktgruppe | M16 IP67 Serie 423                                                          |
| Bestellnummer | 99 5625 19 07                                                               |

## Montageanleitung

### Gerade Version

(Ausführung mit Schirmklemmring)

1. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtung, Distanzhülse und ersten Schirmklemmring auffädeln.
2. Litzen abisolieren, Schirm aufweiten und zweiten Schirmklemmring auffädeln.
3. Litzen anlöten, Distanzhülse montieren, die beiden Klemmringe mit dem Schirm zusammenschieben und überstehenden Schirm abschneiden.
4. Übrige Teile gemäß Darstellung montieren.



|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M16 IP67 Kabelstecker, Polzahl: 7, 6,0 - 8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL |
| Produktgruppe | M16 IP67 Serie 423                                                          |
| Bestellnummer | 99 5625 19 07                                                               |

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.