

EDELSTAHL EINBAU-BODENWAAGE

PCE-SD 1500F SST



- » **Stückzählfunktion**
- » **Prozent % Vergleichswiegung**
- » **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- » **Tierwägunfunktion**
- » **Ein Tarawert speicherbar**
- » **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- » **mehrere Wiegungen Summieren**
- » **Rezepturmischwiegung**
- » **Statistikfunktion**
- » **einstellbare Automatische Abschaltung**
- » **Brutto / Netto Taste am Display**

Die Edelstahl Einbau-Bodenwaage wird im Boden verbaut um eine ebene Fläche zu erhalten und verfügt über einen Wägebereich von 10 ... 1500 kg. Dadurch kann die Edelstahl Einbau-Bodenwaage problemlos mit allen möglichen Fördermitteln beladen werden. Die Edelstahl Einbau-Bodenwaage hat eine mit dem Rahmen verschraubte Wiegefläche die bei Bedarf wie z.B. Einbauarbeiten oder Reinigungsarbeiten abgenommen werden kann. Optional besteht die Möglichkeit die Edelstahl Einbau-Bodenwaage mit einem Dämpfer zu versehen der das Anheben der Wiegefläche erleichtert.

Die Mindestlast der Waage beträgt 10 kg. Ab diesem Gewicht prüft die Eichbehörde die Genauigkeit der Waage. Die Edelstahl-Einbauwaage kann zwar auch kleinere Gewichte anzeigen, diese dürfen jedoch im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden.

Die Zellen der Edelstahl-Einbau-Bodenwaage sind IP68 geschützt, das Display IP65. Die Waage ist werkseitig mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, die über ein speziell abgedichtetes Kabel integriert ist, sodass die hohen Schutzklassen vollständig erhalten bleiben. Andere Schnittstellen wie RS-485, USB, LAN, 4 ... 20mA, 0 ... 10V oder potenzialfreie Kontakte können bei Bedarf werkseitig eingebaut werden. Dabei bleibt die Schutzklasse erhalten, da alle Schnittstellenanschlüsse über abgedichtete Kabel mit einer Länge von ca. 1,5m aus dem Gehäuse geführt werden. Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Genauigkeit	0,5 kg
Eichwert [e]	0,5 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Prozent Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Rezepturmischwiegung, Rezepturmischwiegung, mehrere Wiegungeu summieren
Einheit(en)	kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	10 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den vollen Wiegebereich
Material Wägeplatte	Edelstahl Glattblech
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 3 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz, 8 VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V CR 2032 (Knopfzelle 3V) , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Abmessungen (L x B x H)	1500 x 1500 x 118 mm
Gewicht	210000 g