

# Produktdatenblatt

## Miniatur Steckverbinder




|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M16 IP67 Winkeldose, Polzahl: 12, 6,0 - 8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL |
| Produktgruppe | M16 IP67 Serie 423                                                         |
| Bestellnummer | 99 5630 75 12                                                              |


### Abbildung



### Maßzeichnung



### Polbild (Steckseite)



Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

### Technische Daten

#### Allgemeine Kennwerte

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Bestellnummer               | 99 5630 75 12                      |
| Steckverbinder-Bauform      | Winkeldose                         |
| Ausführung                  | Steckverbinder Buchse gewinkelt    |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben                          |
| Anschlussart                | löten                              |
| Schutzart                   | IP67                               |
| Anschlussquerschnitt        | max. 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24 |
| Kabeldurchlass              | 6,0 - 8,0 mm                       |
| Verdrehmöglichkeit          | 90° (4 Kodiermöglichkeiten)        |
| Grenztemperatur von / bis   | -30 °C / 95 °C                     |
| Mechanische Lebensdauer     | > 500 Steckzyklen                  |
| Gewicht (gr)                | 66.30                              |
| Zolltarifnummer             | 85369010                           |

#### Elektrische Kennwerte

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Bemessungsspannung      | 60 V                 |
| Bemessungs-Stoßspannung | 500 V                |
| Bemessungsstrom (40°C)  | 3,0 A                |
| Isolationswiderstand    | ≥ 10 <sup>10</sup> Ω |
| Verschmutzungsgrad      | 1                    |
| Überspannungskategorie  | I                    |
| Isolierstoffgruppe      | III                  |

# Produktdatenblatt

## Miniatur Steckverbinder



|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M16 IP67 Winkeldose, Polzahl: 12, 6,0 - 8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL |
| Produktgruppe | M16 IP67 Serie 423                                                         |
| Bestellnummer | 99 5630 75 12                                                              |

|                  |            |
|------------------|------------|
| EMV-Tauglichkeit | schirmbar  |
| Schirmanbindung  | Schirmring |

### Werkstoffe

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Material Gehäuse       | CuZn (Messing vernickelt)                                    |
| Material Kontaktkörper | PBT (UL94 V-0)                                               |
| Material Kontakt       | CuSn (Bronze)                                                |
| Kontaktoberfläche      | Au (Gold)                                                    |
| REACH SVHC             | CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione)<br>CAS 7439-92-1 (Lead) |
| SCIP Nummer            | a7eb762d-252e-4df3-8bbc-418ea317c459                         |

### Zulassungen / Approbationen

|             |    |
|-------------|----|
| Zulassungen | UL |
|-------------|----|

### Klassifikationen

|             |             |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-02 |
| ETIM 7.0    | EC002635    |


### CE-Konformitätserklärungen

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991) |
|---------------------------|--------------------------------------------|

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M16 IP67 Winkeldose, Polzahl: 12, 6,0 - 8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL |
| Produktgruppe | M16 IP67 Serie 423                                                         |
| Bestellnummer | 99 5630 75 12                                                              |

## Montageanleitung

1. Teile auffädeln.
2. Abisolieren, Schirm kürzen und Litzen durch Gehäuse fädeln.
3. Litzen anlöten, Kontakteinsatz und Verdrehhülse montieren.
4. Kabel zurückziehen, Schirm auf Schirming umschlagen, Schirming, Dichtring und Klemmkorb montieren.
5. Distanzhülse montieren, Dichtung an Deckel montieren, Deckel einlegen und Druckschraube andrehen, um das Kabel zu fixieren.



|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | M16 IP67 Winkeldose, Polzahl: 12, 6,0 - 8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL |
| Produktgruppe | M16 IP67 Serie 423                                                         |
| Bestellnummer | 99 5630 75 12                                                              |

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.