

SALZGEHALTMESSGERÄT

PCE-SM 11



- » **Messbereich bis 12 Gew.-%**
- » **Automatische Temperaturkompensation**
- » **Min- / Max-Hold Funktion**
- » **Auto-Power-Off Funktion zur Batterieschonung**
- » **kompakte und handliche Bauform**
- » **wasserdicht (IP 67)**

Mit diesem Salzgehaltmessgerät können Sie schnell und genau den Salzgehalt in nicht gesättigten Lösungen ermitteln. Die Messwerte werden digital im gut leserlichen Display in Gewichtsprozent (max. 12 Gew.-%) angezeigt.

Mit der automatischen Temperaturkompensation wird die hohe Messgenauigkeit vom Salzgehaltmessgerät zusätzlich erreicht. Kleiner, schneller und genauer als ein Refraktometer sind die Messungen vom Salzgehalt ermittelt. Zum Einsatz kommt dieses Salzgehaltmessgerät für Wasseraufbereitung, Aquaristik, Qualitätssicherung, Galvanisieretechnik usw..

Spezifikation

Salzgehalt	
Messbereich	0 ... 12 Gew.-%
Auflösung	0,01 %
Genauigkeit	±0,5 %

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	MIN, MAX, HOLD
Temperaturkompensation	0 ... 50 °C, automatisch
Display Typ	LCD
Displaygröße	1,3 Zoll
Automatische Abschaltung	10 min
Messintervall	0,8 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP67
Spannungsversorgung	Batterien
Akku/Batterie	4 x 1,5 V AAA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	1200 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	190 x 40 x 40 mm
Gewicht	171 g