

USB SPEICHERADAPTER

PCE-USM



- » **TXT Format**
- » **Abfragebefehle einstellbar**
- » **Abfragezyklus einstellbar**
- » **Interne Uhr für Zeit / Datum Stempel**
- » **externe Stromversorgung**
- » **USB Stick inkl.**

Datenlogger Adapter RS-232 auf USB / TXT Format / Zeit - Datum Stempel /
Abfragefunktion / externe Stromversorgung / 4 GB USB Stick inkl.

Dieser RS-232 - USB Datenlogger kann an die serielle Sub-D 9 Schnittstelle eines Gerätes angeschlossen werden und die empfangenen Daten auf einem USB Stick in TXT Format speichern. Die Stromversorgung des RS-232 - USB Datenlogger erfolgt durch ein externes Netzteil welches im Lieferumfang ist. Der RS-232 - USB Datenlogger kann empfangenen Daten mit Zeit und Datum Stempel speichern oder die Daten in einstellbaren Zeitabständen auch automatisch abfragen.

Die Abfragebefehle sowie andere Einstellungen können einfach in einem TXT Format verändert werden und mit Hilfe einer Konfigurationsdatei, die sich dann auf dem USB Stick befindet, auf den RS-232 - USB Datenlogger gespielt werden. Der RS232 - USB Datenlogger kann die Daten immer in den gleichen Ordner speichern oder aber immer einen neuen Ordner anlegen nachdem der USB Speicherstick aus dem Adapter entnommen worden ist und wieder eingefügt wird.

Das ist die Konfigurationsdatei für den RS232 - USB Datenlogger. Diese Datei wird einfach im Editor verändert und auf den USB Stick gespielt (siehe Anleitung). Nachdem der USB Stick wieder in der RS-232 - USB Datenlogger gesteckt wird, übernimmt dieser die Einstellungen.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Eingänge	Sub-D 9 Männlich
Eingang (Zusatzinformation)	Sub-D 9 Männlich Pin 2 - TxD Sendedaten Pin 3 - RxD Empfangsdaten Pin 5 - Masse
Speicherkapazität	4 GB
Speicherkapazität (Zusatzinformation)	für bis zu 64.000.000 Datensätze
Speicherinformationen	Manuell (speichert empfangene Daten) Automatisch (fragt Daten selbst ab) 1 Datensatz: Zeit / Datum / Gewicht / Einheit
Schnittstelle	USB-A
Menüsprache	Englisch (GB), Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	12 V / 1,4 A (Netzteil inkl.)
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Betriebsbedingungen	10 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	10 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	65 x 45 x 25 mm
Gewicht	50 g