



Spezifikation

Geschwindigkeit	
Messbereich	1,4 ... 108 km/h
Auflösung	0,1 km/h
Genauigkeit	±3 % ±0,8 km/h
Geschwindigkeit	
Messbereich	0,4 ... 30 m/s
Auflösung	0,1 m/s
Genauigkeit	±3 % ±0,2 m/s
Geschwindigkeit	
Messbereich	80 ... 5900 ft/min
Auflösung	1 ft/min
Genauigkeit	±3 % ±40 ft/min
Geschwindigkeit	
Messbereich	0,9 ... 67 mph
Auflösung	0,1 mph
Genauigkeit	±3 % ±0,4 MPH
Geschwindigkeit	
Messbereich	0,8 ... 58 Knoten
Auflösung	0,1 Knoten
Genauigkeit	±3 % ±0,4 Knoten
Temperatur Infrarot	
Messbereich	-50 ... -20 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	±5 °C
Temperatur Infrarot	
Messbereich	-20 ... +500 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	±2 % v.Mw. / ±2 °C
Temperatur Infrarot	
Messbereich	-58 ... -4 °F
Auflösung	0,1 °F
Genauigkeit	±9,0 °F
Temperatur Infrarot	
Messbereich	-4 ... +932 °F
Auflösung	0,1 °F
Genauigkeit	±2 % v.Mw. oder ±4 °F
Temperatur	
Messbereich	-10 ... +60 °C

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	1,2 m
Messfunktionen	MIN, MAX, HOLD, AVG
Display Typ	LCD mit Beleuchtung
Schnittstelle	Mini-USB
Sensor	Flügelrad
Automatische Abschaltung	15 min
Abmessungen	Flügelrad: Ø 72 mm
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	Batterie
Akku/Batterie	1 x 9 V Blockbatterie , Alkali-Mangan
Kapazität	640 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C , 0 ... 80 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 50 °C , 0 ... 80 (nicht kondensierend)% r. F.
Abmessungen (L x B x H)	206 x 95 x 45 mm
Gewicht	313 g

Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	±2 °C
Temperatur	
Messbereich	14 ... 140 °F
Auflösung	0,1 °F
Genauigkeit	±4,0 °F