

VIDEOENDOSKOP

PCE-VE 355N



- » flexibles Kabel
- » Schlauchdurchmesser 4,5 mm
- » Bildaufnahmen / Photos und Videos
- » 2-Wege-Endoskopsonde
- » 32 GB Speicherkarte
- » inklusive Tragekoffer

Das 2-Wege Videoendoskop ist das absolute Optimum für Wartungstechniker und Entwicklungsingenieure. Dieses Videoendoskop ermöglicht Ihnen Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen und diese Bilder und Videosequenzen auf eine SD Karte zu Speichern. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser des Messschlauches (4,5 mm). Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen. Und das mit einer Schlauch-Nutzlänge von 1500 mm.

Die Handhabung von dem Videoendoskop ist kinderleicht: Führen Sie das flexible Kabel durch eine Bohrung oder einen Hohlraum in die Nähe der zu betrachtenden Stelle und sehen Sie sich alles auf dem Display an. Mit dem Joystick können Sie nun die Kameraspitze in 2 Richtungen bewegen. Jetzt können Sie zur Dokumentation ein Foto machen, welches im internen Speicher von dem Videoendoskop abgelegt wird. Bei Belieben übertragen Sie das Bild zu einem PC. Dort können Sie es in Ruhe analysieren oder anderen Personen zeigen. Durch die flexible Führung, das geringe Gewicht und die hervorragende Optik können Sie mit dem Videoendoskop Schwachstellen und Problemstellen sehr leicht und früh erkennen und somit gezielt vorbeugende Maßnahmen ergreifen, ohne zunächst aufwendige Demontagen ausführen zu müssen.

Erleichtern auch Sie sich die tägliche Arbeit und nutzen Sie das Videoendoskop bei der Wartung und Inspektion Ihrer betrieblichen Anlagen / Maschinen und sparen Sie Zeit und Kosten für die Demontage der Maschinen.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Auflösung	Bildformat: JPEG (640 x 480) Videoformat: ASF (320 x 240)
Kabellänge	1,5 m
Display Typ	TFT-Farbdisplay
Displaygröße	3,5 Zoll
Display Aktualisierungsrate	30 x pro Sekunde
Speichermedium	SD-Karte
Speicherkapazität	32 GB
Schnittstelle	Mini-USB, AV out, AV in, SD-Karte
Sensor	CMOS
Kameraauflösung	320 x 240 Pixel
Kameraausrichtung	schwenkbar
Betriebsdauer	4 h
Länge Kamerakopf	13 mm
Durchmesser Kamerakopf	4,5 mm
Bewegung Kamerasonde	flexibel, 2-Wege, 180 °
Blickfeld	90 °
Blickfeldtiefe	10 ... 100 mm
Lichtstärke	5 LEDs
Menüsprache	Englisch (US), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch
Schutzklasse (Gerät)	IP52
Spannungsversorgung	AC 100 ... 240 V 50 ... 60 Hz
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Kapazität	2300 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	207 x 118 x 37 mm
Gewicht	390 g