


SPEED BLADES

PROFI-KREISSÄGEBLÄTTER

Zuverlässig, sicher, langlebig, schnell – Qualität Made in Germany.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Mit Präzisionsschliff für saubere Längs- und Querschnitte
- Extrem langlebig, sicher und schnell durch induktionsgelötete Hartmetallzähne
- Für eine Vielzahl von Materialien
- Kompatibel mit Sägen aller Hersteller





Infos Website

Produktgruppe

**4010/ 4011/
4012/ 4013/
4015**

Durchmesser
136–450 mm


Schnittbreite
1,6–4 mm



**PROFESSIONAL
PLUS**



Sägen



ÜBERSICHT KREISSÄGEN HOLZ


Art. 4010159-	Beschreibung	Abmessung	Besonderheit / Extra	Eckwinkel	Spanwinkel	Friewinkel	Schneidstoff	Massivholz, längs	Massivholz, quer	Mehrschicht-Massivplatte, längs
Holz & Kunststoffe										
29553 6	Akku-Handkreissäge	136 x1,6 x 20 Z18 W (g)	Dünnschnitt	15,00°	20,00°	15,00°	HW	x		x
29554 3	Akku-Handkreissäge	136 x1,6 x 20 Z36 W (f)	Dünnschnitt	15,00°	20,00°	15,00°	HW		x	
29555 0	Akku-Handkreissäge	160 x1,6 x 20 Z18 W (g)	Dünnschnitt	15,00°	20,00°	15,00°	HW	x		x
29556 7	Akku-Handkreissäge	160 x1,6 x 20 Z36 W (f)	Dünnschnitt	15,00°	20,00°	15,00°	HW		x	
29557 4	Akku-Handkreissäge	165 x1,8 x 20 Z18 W (g)	Dünnschnitt	15,00°	20,00°	15,00°	HW	x		x
29558 1	Akku-Handkreissäge	165 x1,8 x 20 Z36 W (f)	Dünnschnitt	15,00°	20,00°	15,00°	HW		x	
29559 8	Akku-Handkreissäge	184 x1,8 x 20 Z18 W (g)	Dünnschnitt	15,00°	20,00°	15,00°	HW	x		x
29560 4	Akku-Handkreissäge	184 x1,8 x 20 Z36 W (f)	Dünnschnitt	15,00°	20,00°	15,00°	HW		x	
29561 1	Handkreissäge	160 x2,6 x 20 Z18 W (w)		15,00°	15,00°	12,00°	HW	x		x
29562 8	Handkreissäge	160 x2,6 x 20 Z36 W (f)		15,00°	15,00°	15,00°	HW		x	
29563 5	Handkreissäge	160 x2,6 x 20 Z48 W (x)		10,00°	12,00°	120,00°	HW		x	
29564 2	Handkreissäge	165 x2,6 x 20 Z24 W (w)		15,00°	15,00°	15,00°	HW	x		x
29565 9	Handkreissäge	165 x2,6 x 20 Z36 W (f)		15,00°	15,00°	15,00°	HW		x	
29566 6	Handkreissäge	190 x2,6 x 30 Z16 F (g)		0,00°	10,00°	12,00°	HW	x		x
29567 3	Handkreissäge	190 x2,6 x 30 Z30 W (f)		15,00°	15,00°	15,00°	HW	x	x	x
29568 0	Handkreissäge	190 x2,8 x 30 Z40 W (x)		15,00°	15,00°	15,00°	HW		x	
29569 7	Handkreissäge	210 x2,8 x 30 Z16 F (g)		0,00°	15,00°	12,00°	HW	x		x
29570 3	Handkreissäge	210 x2,6 x 30 Z30 W (f)		15,00°	15,00°	12,00°	HW	x	x	x
29571 0	Handkreissäge	210 x2,6 x 30 Z40 W (x)		15,00°	15,00°	15,00°	HW		x	
29572 7	Handkreissäge	230 x3 x 30 Z20 F (g)		0,00°	10,00°	12,00°	HW	x		x
29573 4	Handkreissäge	230 x3 x 30 Z36 W (f)		15,00°	15,00°	15,00°	HW	x	x	x
29574 1	Handkreissäge	230 x3 x 30 Z48 W (x)		15,00°	15,00°	15,00°	HW		x	
29747 9	Handkreissäge	235 x3 x 30 Z20 W (g)		15,00°	15,00°	12,00°	HW	x		x
29748 6	Handkreissäge	235 x3 x 30 Z36 W (f)		15,00°	15,00°	15,00°	HW	x	x	x
29575 8	Kappsäge	216 x2,8 x 30 Z48 W neg (f)		10,00°	-5,00°	15,00°	HW	x	x	x
29576 5	Kappsäge	216 x3 x 30 Z60 W neg (x)		10,00°	-5,00°	15,00°	HW		x	
29577 2	Kappsäge	250 x3,2 x 30 Z48 W neg (f)		10,00°	-5,00°	15,00°	HW	x	x	x
29578 9	Kappsäge	250 x3,2 x 30 Z60 W neg (x)		10,00°	-5,00°	15,00°	HW		x	
29749 9	Kappsäge	305 x3,2 x 30 Z60 W neg (x)		10,00°	-5,00°	15,00°	HW		x	
29584 0	Tischkreissäge	250 x3,2 x 30 Z42 W (w)		10,00°	10,00°	15,00°	HW		x	x
29585 7	Tischkreissäge	250 x3,2 x 30 Z60 W (f)	Geräuscharm	10,00°	10,00°	15,00°	HW	x	x	
29586 4	Tischkreissäge	250 x3,2 x 30 Z80 W (x)	Geräuscharm	10,00°	8,00°	15,00°	HW	x	x	
29587 1	Tischkreissäge	300 x3,2 x 30 Z48 W (w)		10,00°	10,00°	15,00°	HW		x	x
29588 8	Tischkreissäge	300 x3,2 x 30 Z72 W (f)	Geräuscharm	10,00°	10,00°	15,00°	HW	x	x	
Holz mit Nägeln										
29579 6	Tischkreissäge	300 x3,2 x 30 Z20 TZ (b)	Nagelfest	45° x 1/3	8,00°	12,00°	HW	x	x	
29580 2	Tischkreissäge	315 x3,2 x 30 Z20 TZ (b)	Nagelfest	45° x 1/3	8,00°	12,00°	HW	x	x	
29581 9	Tischkreissäge	350 x3,5 x 30 Z24 TZ (b)	Nagelfest	45° x 1/3	8,00°	12,00°	HW	x	x	
29582 6	Tischkreissäge	400 x3,8 x 30 Z28 TZ (b)	Nagelfest	45° x 1/3	8,00°	12,00°	HW	x	x	
29583 3	Tischkreissäge	450 x4 x 30 Z32 TZ (b)	Nagelfest	45° x 1/3	8,00°	12,00°	HW	x	x	

[illegible]

ÜBERSICHT KREISSÄGEN SPEZIAL & METALL

Art. 4010159-	Beschreibung	Abmessung	Besonderheit / Extra	(ε) Eckwinkel	(γ) Spanwinkel	(αn) Freiwinkel	Schneidstoff	Mehrschicht- Massivplatte, längs
HPL Platten + NE-Metalle								
29745 5	Handkreissäge	165 x2,8 x 20 Z52 TF (x)		40° x 1/3	0,00°	15,00°	HW	x
29746 2	Handkreissäge	190 x2,8 x 30 Z54 TF (x)		40° x 1/3	0,00°	15,00°	HW	x
29860 5	Kappsäge	216 x3,2 x 30 Z64 TF neg (x)		40° x 1/3	-5,00°	15,00°	HW	
29861 2	Kappsäge	250 x3,4 x 30 Z80 TF neg (x)		40° x 1/3	-5,00°	15,00°	HW	
Faserzement								
29750 9	Handkreissäge	160 x2,2 x 20 Z4 DP (g)	Diamant beschichtet				DP	
29751 6	Handkreissäge	190 x2,2 x 30 Z6 DP (g)	Diamant beschichtet				DP	
29752 3	Kappsäge	216 x2,4 x 30 Z8 DP (g)	Diamant beschichtet				DP	
Stahlbleche & -profile								
31041 3	Handkreissäge	160 x2,2 x 20 Z30 SZ (f)	Trockenschneider	10° x 1/3	0,00°	10,00°	HW	
31042 0	Handkreissäge	190 x2,2 x 30 Z38 SZ (f)	Trockenschneider	10° x 1/3	0,00°	10,00°	HW	
31043 7	Kappsäge	216 x2,2 x 30 Z40 SZ (f)	Trockenschneider	10° x 1/3	0,00°	10,00°	HW	

WINKELBEZEICHNUNGEN



Zeichen	Namen	Namen
α	Alpha	Freiwinkel
αn	Alpha n	Tangentialer Freiwinkel
αr	Alpha r	Radialer Freiwinkel
β	Beta	Keilwinkel
γ	Gamma	Spanwinkel
δ	Delta	Schnittwinkel = α + β
λ	Lambda	Achswinkel
ε	Epsilon	Eckwinkel

Massivholzplatte, quer	Tischlerplatten (ST)	Stäbchenplatte (STAE)	Spanplatte (FPY), furnierte Platte (FU)	PA, PMMA > 10mm, CPL, OSB, Trespa, GFK, CFK	High Pressure Laminate, Resopal (HPL)	Faserzement	Gipskarton	NE-Metalle	Stahlbleche/-profile
x	x	x	x	x	x			x	
x	x	x	x	x	x			x	
					x			x	
					x			x	
			x			x	x		
			x			x	x		
			x			O	O		
								x	x
								x	x
								x	x