




OVALISK CL

Outdoor LED Deckenaufbauleuchte anthrazit CCT switch 3000/4000K

Echtes Glas und formvollendetes Design, das durch die Kombination unterschiedlicher Materialien und Formsprachen etwas Spielerisches hat: Die Leuchten der OVALISK Familie sind moderne Blickfänge in jedem Außenbereich von gehobenen Wohnhäusern und gastronomischen Betrieben. So glänzt OVALISK nicht nur durch eine hochwertige Optik, sondern kann auch durch die einfache Installation und flexibel wählbare Lichtfarbe (3000/400K) via CCT Switch punkten. Und dank ihrer hohen IP-Schutzart 65 ist OVALISK auch noch optimal vor Wind und Wetter geschützt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1004677
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Höhe	25.5 cm
Durchmesser	17.0 cm
Nettogewicht	2.081 kg
Bruttogewicht	3.075 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	7.5 W
Lumen	500 / 540 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
BIG WHITE Seite	703



Notizen
