




## PANEL 1200x300mm LED Indoor Deckenaufbau- leuchte

3000K, silbergrau

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom in Kombination mit einem UGR Wert kleiner 19 erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden selbst für Bildschirmarbeitsplätze. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001508
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1000mA
Länge	119.5 cm
Breite	29.5 cm
Höhe	5.0 cm
Nettogewicht	4.532 kg
Bruttogewicht	5.46 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	40
Wattage	45 W
Lumen	3100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	grau
CRI	80
UGR ≤	19



LXXBXX Daten	L70B50
BIG WHITE Seite	305

## Notizen

---

---

---

---

---