


Motor mit Getriebe G250M

39888



Gerade für Sonderfunktionen werden oft lineare Bewegungen benötigt. Sei es als Hydraulikzylinder für Bagger, Kipper oder Kran, als Schließmechanismus für Türen, Tore und Klappen oder Stempel für Kranstützen, Liftachsen und Hubvorrichtungen.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind so vielseitig, dass wir gleich zwei verschiedene Untersetzungen im Angebot haben. So kann je nach Bedarf in Kraft und Geschwindigkeit der korrekte Antrieb gewählt werden. Als Steuerung empfiehlt sich unser Fahrregler ER100.

Die 30 mm lange Gewindestange kann je nach Bedarf eingekürzt werden und aufgrund der geringen Abmessung findet der Motor nahezu überall noch einen Platz. Die im Getriebe verwendeten Metallzahnräder garantieren lange Lebensdauer und ruhigen Lauf.

TECHNISCHE DAT	TECHNISCHE DATEN:			
Abmessungen:	8 x 10 x 55 mm			
Gewindstange:	M2 x 30 mm 700 mA@4.5V			
lmax:				
Spannung:	0,4 - 4,5 V			
Drehzahl:	5 U/min@0,4V - 90 U/min@4.5V			
Übersetzung:	1:250			
Anschlussart:	Lötösen			

	Datum	Company	Produkt		
Angelegt	15.05.18	SOL-EXPERT		Motor mit Getriebe G250M	
Geprüft	Christian Repky				
Art.Nr.	39888				
EAN	403737339888		Revision:	01 (15.05.2018)	Blatt 1