

1900-Watt-Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush mit Drehzahlregelung, Schnellspannmutter

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- Metabo M-Brush Technologie: servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Bestell-Nr.	613108000
EAN-Code	4061792224780
Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1.900 W
Abgabeleistung	1.220 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	2,5 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter