

## 650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600742000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792201415</b>
Nennaufnahmeleistung	650 W
Abgabeleistung	320 W
Max. Drehmoment	10 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Bohr-Ø Beton	14 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Drehzahl bei Nennlast	1.500 /min
Max. Schlagzahl	44.800 /min
Gänge	1
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6,35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutter Spannart	Zahnkranzbohrfutter
Gewicht ohne Netzkabel	1,8 kg
Kabellänge	2,5 m

### Lieferumfang

Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag