



# moto e<sup>32</sup>



## FÜR DICH: STYLISCH Für deinen perfekten Look.

Schlank, stylisch und robust | Superflüssiges 90-Hz-HD<sup>+</sup>-Display | AI-Dreifach-Kamerasystem

## SPEZIFIKATIONEN

### PRODUKTINFORMATION

**Hersteller-Modellnummer**

Slate Grey: PATR0002SE

Misty Silver: PATR0006SE

**EAN-Nummer**

Slate Grey: 0840023227837

Misty Silver: 0840023227899

**Abmessungen (H x B x T)**

163,95 x 74,94 x 8,49 mm

**Gewicht**

184 g

**Wasserschutz<sup>1</sup>**

IP52

**SAR**

Head: 0.42 W/kg

Body: 1.43 W/kg

Limb: 2.33 W/kg

(XT2227-2)

**Verpackungsmaße (H x L x B)**

174 x 90 x 50 mm

**Verpackungsgewicht**

356 g

**Verpackungseinheit**

520 Stück per Palette

**Lieferumfang**moto e<sup>32</sup>, Quick-Start-Guide, 10W-Ladegerät,

USB-C-Kabel, SIM-Toolkit

**Sprachen****Verpackung:**Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch,  
Chinesisch**Quick-Start-Guide:**

EN\_GB/DE/FR/ES/PT/IT/NL/SV/DA/NO/FI/PL

### BETRIEBSSYSTEM

Android™ 11 (R)

### SYSTEM-ARCHITEKTUR/PROZESSOR<sup>2</sup>

Unisco-T606-Prozessor mit

1,6-GHz-Octa-Core-CPU und 650-MHz-GPU

### SPEICHERKAPAZITÄT<sup>3</sup>

**RAM**

4 GB

**ROM**

64 GB

**SD-Karten-Slot<sup>4</sup>**

unterstützt microSD™-Karten (bis zu 1 TB)

### DISPLAY

6,5" (16,51 cm) HD+ (720 x 1600 px), 90 Hz, 268 ppi,  
HiD, GG3, 20:9 Max Vision, LCD-IPS**AKKU<sup>5</sup>** (nicht austauschbar)Akku-Power für mehr als zwei Tage (5000 mAh),  
10W-Schnellladen

Zusammensetzung: Litium Ionen

Gewicht: 66 g

### KONNEKTIVITÄT

**3,5-mm-Headset-Anschluss****Netze**

45G LTE (Kat. 4 DL / 5 UL)

GPRS/EDGE; HSDPA

**Frequenzbereiche (nach Modell)**

GSM: 850, 900, 1800, 1900;

UMTS: 850, 900, 1900, 2100;

4G LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41

**SIM**

Dual SIM (Nano-SIM-Karte),

3 Slots: 2x Nano-SIM + 1x microSD™-Karte extra

**Sensoren**

Beschleunigungssensor

Näherungssensor

Gyroskop

Fingerabdrucksensor

**Bluetooth®-Technologie**

Bluetooth® 5.0

**WLAN**

802.11 b/g/n/k/v/r/u

2,4 GHz

WLAN-Hotspot

WiFi

**Ortungsdienste**

GPS, AGPS, GLONASS, Galileo

**NFC<sup>6</sup>**

Nein

**USB**

Type C

**Sicherheit**

Fingerabdrucksensor

Face-Unlock

2 Jahre Sicherheitsupdates

## SPEZIFIKATIONEN

### KAMERA

#### Rückseitige Kamera:

16-MP-Sensor ( $f/2,2$ ,  $1,0 \mu\text{m}$ ) | PDAF  
2-MP-Makro ( $f/2,4$ ,  $1,75 \mu\text{m}$ )  
2-MP-Tiefensensor ( $f/2,4$ ,  $1,75 \mu\text{m}$ )  
Autofokus  
LED-Blitz

#### Frontkamera:

8-MP-Selfie-Kamera ( $f/2,0$ ,  $1,12 \mu\text{m}$ )

#### AI-Funktionen:

Porträtmodus  
Panorama  
Night-Vision-Modus  
Profi-Modus  
Makro Vision  
Live-Filter  
Beauty-Modus  
Lächelerkennung  
Bildoptimierung  
Google Lens™-Integration  
HDR  
Nivellierung  
Spiegel  
Timer  
Hilfsraster  
Wasserzeichen  
Gesten-Selfie  
Dual-Aufnahme  
Zeitraffer  
Schnappschuss bei Videoaufnahmen

### LAUTSPRECHER/MIKROFONE

1 Lautsprecher  
1 Mikrofon

### VIDEOAUFNAHME

FHD@30fps  
HD@30fps  
Dual-Aufnahme  
Zeitraffer  
Schnappschuss bei Videoaufnahmen

### RADIO

FM-Radio

### SONSTIGES

Google Assistant  
My UX

1. Durch die fortschrittliche Nanobeschichtung wird eine wasserabweisende Schicht gebildet, die dabei hilft, das Gerät vor moderatem Kontakt mit Wasser zu schützen, etwa bei versehentlichem Verschütten, Wasserspritzern oder leichtem Regen. Das Gerät darf nicht in Wasser bzw. andere Flüssigkeiten eingetaucht oder Wasserdruck ausgesetzt werden, da es nicht wasserdicht ist.
2. Prozessorkern-Geschwindigkeiten können individuell variieren und unter der angegebenen Maximalgeschwindigkeit liegen.
3. Die tatsächliche Kapazität des nutzbaren Speichers und des internen Speichers ist geringer aufgrund des vom Betriebssystem und der Software belegten Speicherplatzes sowie anderer Funktionen, die Teile dieser Kapazität verwenden. Die tatsächliche Kapazität kann sich durch Software-Updates ändern.
4. microSD™-Karte separat erhältlich. Angaben zur Speicherkapazität sind Annäherungswerte.
5. Akku muss größtenteils entladen sein; Aufladegeschwindigkeit nimmt mit zunehmender Aufladung ab. Alle Angaben zur Akku-Laufzeit sind Annäherungswerte, die auf einem durchschnittlichen Benutzerprofil basieren, das sowohl Nutzungs- als auch Standby-Zeiten berücksichtigt. Die tatsächliche Akku-Leistung variiert und ist von vielen Faktoren abhängig, dazu zählen Signalstärke, Netzwerkkonfiguration, Alter des Akkus, Betriebstemperatur, ausgewählte Features, Geräteeinstellungen sowie sprach-, daten- und andere anwendungsspezifische Gegebenheiten.
6. NFC muss durch ein Zahlungsterminal und eine App unterstützt werden. Fingerabdruck-Autorisierung zur Kaufabwicklung erforderlich.

Hier genannte Leistungsmerkmale, Funktionalitäten und Produktspezifikationen sind netzabhängig. Es können zusätzliche Geschäftsbedingungen gelten und zusätzliche Kosten entstehen. Motorola behält sich das Recht vor, alle Angaben ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. MOTOROLA, das stilisierte M-Logo, MOTO und die MOTO Markenfamilie sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google und Google Assistant sind Markenzeichen von Google Inc. Qualcomm ist ein eingetragenes Warenzeichen und Snapdragon ein Markenzeichen von Qualcomm Inc. Bei allen anderen Firmen- und Produktnamen handelt es sich um Marken der betreffenden Unternehmen. © 2022 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.