

# Oberfräse

## RP1111CJFA

1.100 W • 8 mm

**Handliche Oberfräse zum Bündigfräsen und Profildrehen von Holz, Kunststoff und ähnlichen Materialien**

Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 1.100 W Motor für Fräser mit 8 mm Schaftdurchmesser. Praktische Tiefenanschlagarretierung per Knopfdruck und 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung. Mit Sanftanlauf und 5-stufig regelbare Drehzahl. Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	8000 - 27500 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung	0 - 57 mm
Werkzeugaufnahme	8 mm
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,4 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel	3,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	110 x 269 x 260 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	32/37 mm
Länge des Netzkabels	4,0 m

### Spezifikationen

- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Mit Sanftanlauf
- Kompaktes und handliches Design
- Tiefeneinstellung für präzise Fräsanwendungen

**EAN 0088381752879**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**122609-9**  
Absaugrohr



**122615-4**  
Absaugstutzen



**164834-6**  
Parallelanschlag



**193178-7**  
Spannzange 8mm kpl.



**193332-3**  
Führungshülse 12,0 mm



**194579-2**  
Adapter f. Führungsschiene



**781008-0**  
Einmaulschlüssel SW 17



**821551-8**  
MAKPAC Gr. 3



**837646-7**  
Tiefziehteil f. MAKPAC



**D-53556**  
Fräser-Set 8mm 12Stk.



## Service

Explosionszeichnung

