

# Akku-Staubsauger

## VC003GLZ

40V max. • 15 l • Nass/Trocken • L

Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und zur Fremdabsaugung bei Maschinen

Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit  
Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“ Für Stäube mit MAK Werten  $>1 \text{ mg/m}^3$  und Staubklasse L nach Euronorm geeignet



### Technische Details

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Bürstenloser Motor           | ✓                       |
| Akkusystem XGT               | ✓                       |
| Akkuspannung                 | 40 V                    |
| Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)     | Li-ion                  |
| Akkuschutzsystem             | ✓                       |
| Luftvolumen                  | 3,2 m <sup>3</sup> /min |
| Max. Unterdruck              | 230 mbar                |
| Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah  | 20 min                  |
| Behältervolumen max.         | 15 L                    |
| Kapazität Flüssigkeiten      | 12 L                    |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA)    | 8,3 - 10,2 kg           |
| Produktabmessung (L x B x H) | 366 x 334 x 475 mm      |

### Spezifikationen

- Tragegriff für leichten Transport
- Leiser Betrieb für hohen Anwenderkomfort
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Flaches Gehäusedesign zur Ablage von Zubehör

**EAN 0088381753388**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**140G19-0**

Alu-Teleskoprohr



**140G26-3**

Schaftrohr gebogen kpl.



**198532-0**

Bodendüse



**198919-6**

Fugendüse



**199493-7**

Saugschlauch 32 mm



**195432-5**

Entsorgungssack



**451350-0**

Stopper

---

## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

