
Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	**K12004**
Serie:	
EAN:	4037293013246
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ▪ 0.10-4 W ▪ IP65 ▪
Eingangsspannung: 100-240 V/AC + 180-250 V/DC

Das LED-Netzgerät lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen, oder aber auch bei schwierigen Platzverhältnissen verbauen. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 17cm primärseitig und 17cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,40.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240
Spannungsart	AC
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250
Spannungsart 2	DC
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsfaktor	0,40
Ausführung	statisch
Geeignet für Konstantstrom	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 4
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 12.00
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	12 V/DC
Ausgangsstrom [mA]	8,33 - 333,33
Länge [mm]	54
Breite [mm]	27
Höhe [mm]	21
Abmessung (LxBxH)	54 x 27 x 21 mm
Gesamtlänge [m]	0,394
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP65
Geeignet für Außengebrauch	ja
Geeignet für Schalterdose	ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Farbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung
Mit Anschlussleitung	ja
Anschlussleitung (primär) [cm]	17
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	17
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Kurzschlusssicher	ja
Überlastschutz	ja
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Mit Befestigungsmaterial	nein
Dimmbar	nein
Dimmung D4i	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein

Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,05
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja