

ESD Kontaktarmband mit Spiralkabel Länge 2,4m, gelb

Art.-Nr. **9-341**


EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).

Merkmale

Erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen an Handgelenkerdung nach BGI 818 (DIN EN 61340-5-1)
einstellbar, antiallergisch, waschbar (eingearbeitete Silber- und Carbon-Fäden)
Armbandlänge 220 mm, Kabellänge 700 bis max. 2400 mm
Druckknöpfe 3-4 mm für Handgelenkband und 10 mm für Erdungskontaktanschluss
hochelastisches 2400 mm langes Spiralkabel
Kabel: 2 x 1 Megaohm Sicherheitswiderstand
Armband: Widerstand 10^5 bis 10^7
Farbe gelb
Gewicht 33 g



ESD KONTAKTARM BAND MIT SPIRALKABEL
ESD CONTECT BRACELET WITH SPIRAL CORD



ARBEITEN AN BELIEBIGEN ARBEITSPLÄTZEN
WORKING AT ANY WORKSTATIONS

Anwendung und Technik

Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger Hautkontakt nötig) und einem Spiralkabel, welches das Armband mit dem Erdungspunkt über Druckknöpfe (DK) elektrisch leitend verbindet. Das Spiralkabel enthält auf jeder Anschlussseite einen Sicherheitswiderstand von 1 MOhm und ist zugelassen an Arbeitsplätzen mit einer Nennspannung bis 250 VAC. Um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten, darf das Armband nur trocken gelagert werden.

Waschanleitung für das Armband: Standardmaschinenwäsche bis 30° C mit Color- und Feinwaschmittel, Trocknen bei niedriger Temperatur (schonend), Nicht bleichen. Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden. ESD Schutz bleibt für ca. 30 Waschgänge erhalten. Anschluss-Empfehlung: 9-359-1 ESD Erdungsbaustein 3x10 mm Druckknopf für Tischanschraubung oder 9-359-2 ESD Erdungsstecker 2x10 mm Druckknopf und M5 Anschluss für EU-Steckdosen.

ESD Handgelenkerdung Set bestehend aus:

9-341-1 ESD Kontaktarmband gelb

9-341-2 ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch 70 - 200 cm, gelb