Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Exzenterschleifer

PRO GEX 125-1 AE



Exzenterschleifer-Einstiegsmodell aus der 125-mm-Kategorie für kleine Flächen und kleinere Reparaturarbeiten

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	250 W
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreisdurchmesser	2,5 mm

Bestellnummer 0 601 387 504

Technische Daten

Technische Daten

Schleifteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.500 – 12.000 min-1
Schwingzahl	15.000 – 24.000 min-1
Exzentrizität	1,25 mm
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Nenneingangsleistung	250 W
Gewicht	1,3 kg
Schwingkreisdurchmesser	2,5 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	301 x 349 x 166 mm
Spannung, elektrisch	230 V

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Massivholz schleifen

Schwingungsemissionswert ah	5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Kompaktes und ergonomisches Design mit variablen Griffpositionen bietet hervorragenden Komfort auch bei Arbeiten über Kopf
- Drehzahlvorwahl ermöglicht eine Verwendung in verschiedensten Materialien
- Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System für nahezu staubfreies Arbeiten



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/