Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


Artikelnummer:	**SLK24050**
Serie:	**SLK-Serie**
EAN:	4037293393409
Zolltarifnummer:	85044083900




Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ▪ 0.10-50 W ▪ IP20 ▪ Eingangsspannung:

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,95.





Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250
Ausführung	statisch
Geeignet für Konstantstrom	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 50
Ausgangsstrom [mA]	4,17 - 2083,33
Länge [mm]	184
Breite [mm]	61
Höhe [mm]	32
Abmessung (LxBxH)	184 x 61 x 32 mm
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Schalterdose	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Farbe	weiß
Anschlussart Primärseite	Schraubklemme
Anschlussart Sekundärseite	Schraubklemme
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Anzahl der Befestigungslöcher	2
Anzahl der Befestigungspunkte	2
Mit Befestigungsmaterial	nein
Dimmbar	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Gewicht [kg]	0,33
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja