

FI/LS Personenschutz mit Not Halt Aluminium Steckdosenleiste 5-fach

Art-Nr.: 0873x00052035 (5 m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Personenschutz durch FI Schutzschalter 30mA

Leitungsschutzschalter LS 16A


Not Halt Schalter mit redundanten Schaltkontakten zur zweipoligen Abschaltung der Töpfe

Not Halt Schalter gegenüber Kabeleingang, zur besseren Positionierung am Arbeitsplatz

4,20m Zuleitung mit Winkelstecker




Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit



FI/LS Personenschutz mit Not Halt Aluminium Steckdosenleiste 5-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Personenschutz: FI-Schutzschalter (30 mA) Leitungsschutzschalter: 16A Not Halt Schalter: 16A, 2-polig Schutzart: IP20		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		<p>Comfort-Positionierung des Schalters gegenüber der Zuleitung:</p>  <p>Für eine perfekte und bequeme Positionierung und Bedienung der Steckdosenleiste am Arbeitsplatz</p>
Art.-Nr. 0873x00052035 (5 m Zul.) EAN 4012096010500 VPE 10		547 x 65 x 100 mm Abmessung (L x B x H) 536 mm Befestigungsmaß X