



1700-Watt-Metall-Planfräse PFM 17

- Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse
- Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten
- Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar)
- Einfacher, bequemer Wechsel der Wendepplatten am Fräskopf
- Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Bestell-Nr.	601789500
EAN-Code	4061792210349
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 12.600 / min
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Abgabeleistung	970 W
Fräsbreite	25 mm
Fräshöhe	- 1.5 - 10 mm
Abstufung Frästiefeneinstellung	0,1 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4,6 kg
Kabellänge	3,6 m

Lieferumfang

Magnetische Führungsschiene (50 cm lang), 3 Hartmetall-Wendepplatten Universal, Bügelgriff, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Kunststoffkoffer