



520679

Tork Industrie Reinigungstücher

Schmutzentfernung auf engstem Raum ist mit unseren flexiblen Industrie-Reinigungstüchern ein Kinderspiel. Sie sind weich und erlauben Ihrem Reinigungspersonal das schnelle und einfache Säubern schwer erreichbarer Bereiche. Gleichzeitig werten Sie auch das Umweltengagement Ihres Unternehmens auf: Für Tork exelCLEAN® haben wir seit 2011 alle CO₂-Emissionen um 28 % gesenkt und produzieren unsere Verpackungen aus recycelten Materialien. Verwenden Sie sie am besten mit unseren leicht zugänglichen Tork W4 Spendern für Reinigungstücher. Die Einzeltuchausgabe reduziert Abfall, da Nutzer nur das verwenden, was sie auch benötigen. *(Lebenszyklusanalyse) LZA durchgeführt von Essity und dem IVL Svenska Miljöinstitutet im April 2021.

- Mit unseren Reinigungstüchern für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben erledigen Sie alles schneller und einfacher. Vor allem auch dann, wenn es um das Produktdesign geht
- Für alle Aufgaben: verschüttetes Öl, Fett oder Wasser werden von diesen vielseitig einsetzbaren Einweg-Reinigungstüchern mit Leichtigkeit aufgenommen und vereinfachen die Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes.
- Optimieren Sie den Verbrauch und minimieren Sie unnötig weggeworfene Reinigungstücher mithilfe der praktischen Einzelblattentnahme.
- Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Betriebs – diese Produktverpackung besteht zu 100 % aus recycelten Fasern und aus mindestens 30 % recyceltem Kunststoff.

Produktzertifikate



Produkt- und Lieferinformationen

System	Qualität	Lagen
	Premium	1
Druck	Länge gefaltet	Breite gefaltet
No	10.5 cm	35.5 cm
Prägung	Länge entfaltet	Breite entfaltet
No	41.5 cm	35.5 cm
Farbe		
Grau		

Transportdaten

	Verbrauchseinheiten (CON)	Transporteinheiten (TRP)	Palette (PAL)
EAN	7322541182759	7322541182766	7322541462073
Verpackungsmaterial	Plastic	Karton	
Stück	120	480 (4 CON)	28800 (60 TRP)
Transporteinheiten pro Lage			10
Lagen pro Palette			6
Bruttogewicht	1159.7 g	5 kg	302.1 kg
Höhe	160 mm	340 mm	2190 mm
Länge	110 mm	365 mm	1200 mm
Breite	356 mm	238 mm	800 mm
Nettogewicht	1149 g	4.6 kg	275.76 kg
Volumen	6.27 dm3	29.54 dm3	1.77 m3