



Trichter

HDPE-Ø 250 mm-3,2 l

Artikel-Nr.:

02 367

EAN:

4103810023675

Rabattgruppe:

A

Technische Daten

Inhalt (l):	3,2
Werkstoff:	HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Farbe:	Orange
Ø Auslauf a (mm):	31,5
Höhe (mm):	260
Grundfläche LxB (mm):	280 x 250
Gewicht (kg):	0,23

Spezifikation

- Hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz
- Gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen
- Mit Griffflasche und integrierter Aufhängeöse
- Hohe Durchlaufmenge
- Mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Lebensmittelecht
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Einsatzgebiete: Lebensmittelbranche, Industrie, Landwirtschaft und Werkstätten
- Einfachste Fass- und Tankmontage mittels Fassadapter

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	500 x 305 x 330
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	1,66
Palettenmenge (h = 1,2 m):	108 Stück
Palettenmenge (h = 2,4 m):	216 Stück
Verpackungseinheit:	6,0