


KERN CCA 60K-4M



Hochauflösendes Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999, optional mit Eichung



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Zählsystem
Produktfamilie	CCA

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Mengenwaage - Artikelnummer	IFS 60K-2M
Referenzwaage - Ablesbarkeit [d]	100 mg
Referenzwaage - Artikelnummer	TEWJ 6000-1M-B
Referenzwaage - Wägebereich [Max]	6 kg
Linearität	±
Mengenwaage - Reproduzierbarkeit	0,01 kg; 0,02 kg
Konformitätsbewertung möglich	✓
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	6 kg (M1)
Mengenwaage - Wägebereich [Max]	30 kg; 60 kg
Einschwingzeit	2 s
Referenzwaage - Linearität	300 mg
Referenzwaage - Reproduzierbarkeit	100 mg
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg
Mengenwaage - Linearität	0,01 kg; 0,02 kg
Mengenwaage - außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,01 kg; 0,02 kg
Mengenwaage - Ablesbarkeit [d]	0,01 kg; 0,02 kg
Referenzwaage - außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	300 mg
Einheiten	kg
Voreingestellte Einheit	kg

Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	20 mm

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	250×160×65 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	400×300 mm
Abmessungen Wägefläche	400×300 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	400×300×120 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Metall, lackiert
Material Plattform	Edelstahl
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Libelle	✓
Fußschrauben drehbar	✓
Kabellänge	1,5 m
Auswertegerät Kabellänge	5 m

Funktionen

PreTare-Funktion	✓
Summenspeicher-Funktion	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Rez A (Netto-Total)
Umrechnungsfunktion	✓
PLU - gesamt	100
Toleranzwägung	✓
Toleranzwägung - Signalart	akustisch optisch
Zählfunktion	✓
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	600.000
Zähl-Referenzgewicht einbaubar	✓
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	100 mg
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	1 g
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 50, 100
IP-Schutz - Kompletgerät	IP23
IP-Schutz - Anzeige	kein IP-Schutz
IP-Schutz - Plattform	IP65
IP-Schutz - Lastzelle	IP65
Speicherfunktion	✓
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	28

KERN CCA 60K-4M

KERN

Hochauflösendes Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999, optional mit Eichung

Schnittstelle

Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
----------------	--------------------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100-240V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 500 mA
Strombuchse für Netzteil	Innen Plus, Außen Minus
Batterie-/Akkuart	Pb
Batterie	keine Batterie
Batterieanschluss	Steckklemmen
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	8 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	18 h
Akku Ladezeit	12 h
Akku optional	Akku optional

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	0 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	0 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-229-216
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-129-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	4 d
------------	-----

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	795×460×490 mm
--------------------------------	----------------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Nettogewicht ca.	14 kg
------------------	-------

Bruttogewicht ca.	17 kg
-------------------	-------

Versandgewicht	35,8 kg
----------------	---------


Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761276383
-----------------	---------------

REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration
------------------	--

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

