

Hochleistungs-Heißluftstation JTSE

Zur schnellen und sicheren Reparatur aller Arten von SMDs. Auch geeignet für die größten QFPs und PLCCs.

Über das Menü können über 25 Parameter individuell gespeichert werden, einschließlich der Aktivierung des Werkzeugs über den Taster oder das Fußpedal (optional erhältlich). Softwareupdates können über den USB-Anschluss eingespielt werden.

Merkmale:

- Heißluftpumpe mit elektronischer Steuerung der Temperatur und des Luftdurchsatzes
- Saugpumpe für die einfache Fixierung der ICs
- schnelles und sicheres Entlöten
- leistungsstarker Heißluftkolben
- bis zu 25 Lötprofile und Arbeitsdauer programmierbar
- Thermoelement kontrolliert die Temperatur auf der Leiterplatte
- automatische Temperaturabschaltung, wenn der Heißluftkolben im Ablageständer ist

Lieferumfang:

- 1 Stück Steuereinheit JTSE
- 1 Stück Ablageständer JTS
- 1 Stück Heißluftkolben JTT
- 1 Set Zubehör (nur enthalten in 810392)
- 1 Stück Heißluftdüse Ø 4.0mm JN2015
- 1 Stück Heißluftdüse Ø 6.0mm JN2012
- 1 Stück Heißluftdüse Ø 8.0mm JN2020
- 1 Stück Thermoelement Typ K PH218
- 1 Stück Kaptonband PH217
- 1 Stück Netzstecker
- 1 Stück Bedienungsanleitung

Technische Daten:

- Leistung 700 W
- Temperaturbereich. 150-450 °C
- Abmessung L x B x H 184 x 148 x 140 mm
- Fördermenge max.. . . . 5-50 SLPM
- Vakuum. 30% / 228 mmHg
- USB-Schnittstelle. ja
- Aufheizzeit 20.0 (35°C-500°C) Sek.



Art.-Nr.	Hersteller-Nr.	Ausführung	Gewicht g
810392	JTSE-2B	2B, mit Abziehständer u	4.927

810393



Hersteller: JBC