

# brennenstuhl®

## brennenstuhl® Connect WiFi Filament LED Lampe Edison E27, 490lm, 4,9W



### Technische Daten

<b>Artikelnummer:</b>	1294870272	<b>Lampenlebensdauer:</b>	15.000 h
<b>EAN:</b>	4007123681068	<b>Fassung:</b>	E27
<b>VPE:</b>	1	<b>E c 1000 h:</b>	5 kWh
<b>Kompatibilität:</b>	brennenstuhl®Connect	<b>Nenneingangsspannung:</b>	240 V
<b>Funkfrequenz:</b>	2,4 GHz	<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton
<b>Funkreichweite:</b>	30 m	<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	0,04 kg
<b>Lampenform:</b>	Globe	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	6,5 cm
<b>Nutzlichtstrom:</b>	470 lm	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	6,5 cm
<b>Gesamtlichtstrom:</b>	470 lm		

<b>Wirkungsgrad Lampe:</b>	95 lm/W	<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	14 cm
<b>Farbtemperatur:</b>	2.200 K	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	0,1 kg
<b>Lampenleistung:</b>	4,9 W	<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	7,5 cm
<b>Leuchtfarbe:</b>	weiß	<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	7,5 cm
<b>Dimmbar:</b>	Nein	<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	16 cm

## Produkttexte

Perfektes Retro-Design bietet sanftes Leuchten für eine warme Atmosphäre.

- \* Die dimmbare E27 LED Glühbirne, im besonderen Vintage Design, schafft eine gemütliche Atmosphäre.
- \* brennenstuhl®Connect WiFi Filament LED Lampe gibt ein angenehmes und warmes Licht, die Helligkeit ist stufenlos einstellbar.
- \* Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- \* Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- \* Schalten von überall mit Remote Access.
- \* Konfigurieren Sie individuelle Zeitpläne mit unserer Countdown und Timer Funktion.
- \* Verschiedene Szenen für Lichtatmosphäre.
- \* Alle Einstellung sind auch per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant einstellbar.

## Lieferumfang

brennenstuhl®Connect WiFi Filament LED Lampe Edison E27, Bedienungsanleitung