

## Hauptmerkmale

- Echtes 4K-HDR-Visualisierungserlebnis
- 0,22 Ultra Short Throw Ratio für einen 100" Bildschirm aus 23cm Entfernung
- Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden
- Harman Kardon-Audio auf Kinoniveau mit Dolby/DTS-Unterstützung
- Intelligente Konnektivität über Wi-Fi und Bluetooth



2.000 ANSI Lumen

**HELLIGKEIT**

3.840x2.160

**AUFLÖSUNG**

5G

**WIFI**

RJ45

**ETHERNET**

4.2

**BLUETOOTH**

Reader

**USB**


2x25 Watt Cube

**LAUTSPRECHER**

## Produktbeschreibung

Der ViewSonic X2000B/L-4K ist ein Ultra Short Throw Smart Laser Projektor. Mit echter 4K UHD-Auflösung, HDR/HLG-Unterstützung, 100 % Rec.709-Farben und speziell angefertigten Harman Kardon-Lautsprechern mit Dolby/DTS-Soundtrack-Unterstützung bietet der X2000B/L-4K ein audiovisuelles Vergnügen direkt nach dem Auspacken. Er kann ein 100-Zoll-Bild aus einer Entfernung von nur 23,4 cm projizieren und bietet mit einem Ultra-Short-Throw-Verhältnis von 0,22 ein beeindruckendes Erlebnis sowie 4-Ecken- und Warping-Einstellungsmöglichkeiten, die praktisch jede Oberfläche in ein Kino, ein Live-Konzert oder ein Wunderland jenseits Ihrer Vorstellungskraft verwandeln. Mit der Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation ist der X2000B/L-4K für sofortige Unterhaltung ausgelegt und bereit, Sie 20.000 Stunden lang mit hochwertigen Bildern zu begleiten. Intelligente Funktionen wie integriertes Wi-Fi für die kabellose Übertragung von Inhalten von Ihren mobilen Geräten und Bluetooth für flexible Audiooptionen machen das Streaming von Inhalten einfacher als je zuvor.

## Anschlüsse



- 1.) IR Empfänger
- 2.) Linse
- 3.) Augenschutz Sensor
- 4.) Einschaltknopf

- 5.) Justierfuß
- 6.) USB-Reader (5V / 1,5A)
- 7.) AC In
- 8.) HDMI 2.0/ HDCP 2.2

- 9.) HDMI 2.0 / HDCP 2.2 (ARC)
- 10.) Audio Out
- 11.) AV In
- 12.) LAN (RJ45)

## Technische Daten

SPEZIFIKATIONEN	X2000B-4K (VS18991 Schwarz) X2000L-4K (VS18991 Weiß)
Projektionssystem	0.47" 4K-UHD
Auflösung	3840x2160
Helligkeit	2.000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	3.000:1
Darstellbare Farben	1,07 Mrd.
Lichtquellentyp	Laser Phosphor System
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal)	20.000 Betriebsstunden
Lampenleistung	Nichia 74 Watt
Linse	F=3,2, f=2.335mm
Projektionsversatz	140% +/-5%
Projektionsverhältnis	0,22
Bildgröße	65"-150"
Projektionsabstand	0,082m-0,520m (100"@0,234m)
Keystone / Lens Shift	-
Betriebsgeräusch (Normal)	32dB
Betriebsgeräusch (Eco)	30dB
Lokaler Speicher	Total 32GB (26GB verfügbar)
Eingangslatenz (Input Lag)	40ms
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) bis UHD (3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Horizontale Frequenz	15K-135KHz
Vertikale Frequenz	23-120Hz
EINGÄNGE	
AV (3,5mm)	1x
HDMI	2x (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
USB Typ A	2x USB2.0 Reader (5V / 1,5A)
Audio Eingang (Bluetooth)	1 (BT4.2)
RJ45-Eingang	1 (Internet)
WiFi-Eingang	1 (5Gn)
AUSGÄNGE	
Audio (3,5 mm)	1x
Bluetooth	1 (BT4.2)
HDMI ARC	1x (über HDMI Eingang)
Lautsprecher	2x 25 Watt Cube (2x 10 Watt + 2x 15Watt Subwoofer)
USB Typ A Stromversorgung	2x USB2.0 - 5V/ 1,5A (Über die USB A Eingänge)

KEY-FEATURES	
Bedienung via Smartphone App "vCast Sender"	
4-Ecken Korrektur, Warping, Motorisierter Fokus	
HDR, HLG, 3D Ready	
App Store, WLAN, LAN, Bluetooth	
OTA Firmware Updates	
STEUERUNG	
USB Typ A Services	1x (über USB-A Eingang)
SONSTIGES	
Versorgungsspannung	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Leistungsaufnahme	Normal: 250 Watt Standby: <0,5 Watt
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
Nettogewicht	6,80 Kg
Bruttogewicht	9,90 Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	451x332x100mm
Abmessungen der Verpackung	577x488x187mm
OSD-Sprachen	24
Sprachen des Benutzerhandbuchs	20
Ursprungsland	China
EAN Code	0766907016116 (X2000B-4K) 0766907018165 (X2000L-4K)
Herstellergarantie	2 Jahre Pickup, Repair, Return
LIEFERUMFANG	
X2000B/L-4K	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x (mit Beleuchtung)
Kurzanleitung (QSG)	1x
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Wandhalterung	PJ-WMK-304
Deckenhalterung	PJ-WMK-007
FEATURES	
Cinema SuperColor (100% Rec.709 ), MEMC (Frame Interpolation), HDR, HLG, 3D Blu-ray, 3D Ready , SonicExpert, SonicMode, Dolby & DTS, 360° Projektion, Warping, 4-Ecken-Anpassung, motorisierter Fokus, Wifi, USB Reader, Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Funktion, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Sleep Timer, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Eye Protection, High Altitude Mode, Sealed Engine (Optical Engine), FW upgrade by OTA, Bluetooth Lautsprecher, vCastSender, Wireless Mirroring Display, Integrierter App Store	

# X2000B-4K / X2000L-4K

ULTRAKURZDISTANZ LASER BEAMER

## Bilder

