




## PANEL 60 DALI

### Indoor LED Pendelleuchten rund grau 3000K

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Pendelleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.



## TECHNISCHE DATEN

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.:                          | 1003046                |
| Primäre Nennspannung               | 100-277V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 1000mA                 |
| Pendellänge                        | 200 cm                 |
| Höhe                               | 1.3 cm                 |
| Durchmesser                        | 60 cm                  |
| Nettogewicht                       | 4.418 kg               |
| Bruttogewicht                      | 5.655 kg               |
| IP Code                            | IP 20                  |
| Schutzklasse                       | I                      |
| Montage                            | Aufbau                 |
| Montagedetails                     | Decke                  |
| Dimmbar                            | Ja                     |
| Technologie der Dimmung            | DALI                   |
| Wattage                            | 43 W                   |
| Lumen                              | 3150 lm                |
| Lichtfarbtemperatur                | 3000 Kelvin            |
| Abstrahlwinkel                     | 110 °                  |
| Farbe                              | grau                   |
| CRI                                | 80                     |
| UGR ≤                              | 22                     |
| LXXBXX Daten                       | L70B50                 |

## Lichtquelle

|        |   |                              |        |
|--------|---|------------------------------|--------|
| 916602 |  | minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
|        |   | maximale Umgebungstemperatur | 40 °C  |
|        |   | BIG WHITE Seite              | 141    |